

DESTORNILLADORES ROTORK

EGA Master ofrece una amplia gama de destornilladores **para el uso profesional**. Entre los principales modelos de destornilladores cabe destacar el modelo "Mastertork" y el modelo "Rotork". El modelo "Rotork", está fabricado en cromo-vanadio.

tanto en mm como en pulgadas


Punta magnética

MECÁNICO

mm



DIN 5265



Los mangos **ergonómicos y antideslizantes** más amplios, ofrecen un agarre superior evitando deslizamientos.



Modelos equipados con **varilla hexagonal** para el apriete con llave.

El **marcaje doble vertical y frontal** de tipo y tamaño facilita la identificación rápida del destornillador que necesitamos emplear.

Varilla hexagonal fabricada en **cromo-Vanadio**.

El agujero del mango **permite apalancar**.




COD	A	B	*Nm	Ø1(mm)	L1	L2	L3	Ø2(mm)		
66874	3	0,5	0,7	3	80		155			
66875	4	0,8	2,6	4		75	175	22	16	
66876					100		205			
66877	5,5	1	5,5	5						
66878					125	105	230	31		
66879	6,5		9,4	6			255		8	
66880		1,2			150		268			1
66881	8		11,5	7			318			
66882	10	1,6	25,6	8	200	118		35		
67102	12	2	48						6	
67103	14	2,5	87,5	10	250	115	365			

Normas: DIN 5265, UNE 16516


*Momento mínimo torsor de ensayo (Nm) según la norma DIN 5265.

MECÁNICO


Inch.



mm



Inch.



COD	A	B	*Nm	Ø1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L (mm)	Ø2 (mm)		
55408	1/8"	0,02"	0,7	3	3"	75	155	22	16	1
55409	5/32"	0,032"	2,6	4	4"		175			
55410							205			
55411	7/32"	0,04"	5,5	5	5"	105	230	31		
55412	1/4"		9,4	6			255		8	
55413		0,046"			6"		268			
55414	5/16"		11,5	7		118	318			
55415					8"			35		
55416	25/64"	0,063"	25,6	8					6	
55417	15/32"	0,080"	48	10	10"	115	365			
55418	9/16"	0,098"	87,5							

Normas: DIN 5265, UNE 16516

*Momento mínimo torsor de ensayo (Nm) según la norma DIN 5265.

COD	A		B		*Nm	ØK1 (mm)	ØK2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L (mm)	Ø1 (mm)		
67104	4	0,8	2,6	4	-	100	75	175	22	16			
67105	5,5	1	5,5	5									
66883	6,5	1,2	9,4	6	11	150	115	240	35	6			1
66884	8		11,5	8									
66885	10	1,6	25,6	10	-	250		365					
67106	12	2	48										
67107	14	2,5	87,5										

Normas: DIN 5265, UNE 16516

*Momento mínimo torsor de ensayo (Nm) según la norma DIN 5265.


COD	A	B	*Nm	Ø1 (mm)			Ø2 (mm)			Ø3 (mm)		
55420	5/32"	0,032"	2,6	4	-	4"	75	175	22	16	1	
55421	7/32"	0,04"	5,5	5		5"	105	230	31	8		
55422	1/4"	0,046"	9,4	6	11	6"	115	243	35	6		
55423	5/16"		8	6"		115	268					
55424	25/64"	0,063"	25,6		8"	115	318					
55425	15/32"	0,08"	48	10	-	10"		368				
55426	9/16"	0,098"	87,5									

Normas: DIN 5265, UNE 16516

*Momento mínimo torsor de ensayo (Nm) según la norma DIN 5265.

ELECTRICISTA

mm




COD	A	B	*Nm	Ø1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L (mm)	Ø2 (mm)		
67149	2,5		0,4	2,5	60			135		1
66886		0,4	0,7	3						
66887	3	0,5			100	75	175	22	16	
66888					125		200			
66889	4	0,8	2,6	4			225			
66890					150		255			
66891	5	1	5,5	5	200	105	305	31	8	
66892	6		9,4	6	150		255			
67108	8	1,2	11,5	8	175	115	290	35	6	
67109	10	1,6	25,6	10	200		315			

Normas: DIN 5265, ISO 2380, UNE 16516, GGG-S-121E, ANSI/ASME B107.600

*Momento mínimo torsor de ensayo (Nm) según la norma DIN 5265.

ELECTRICISTA

Inch.



DIN 5265


COD	A	B	*Nm	Ø1(mm)	L1	L2	Ø2(mm)		
55428	3/32"	0,016"	0,4	2,5	2"		135		
55429	1/8"	0,02"	0,7	3	4"	75	175	22	16
55430							200		
55431	5/32"	0,032"	2,6	4	5"		225		
55432							255		
55433	3/16"	0,04"	5	5	6"		255		
55434						105	305	31	8
55435	1/4"	0,046"	9,4	6	6"		255		
55436	5/16"		11,5	8	7"	115	290	35	6
55437	25/64"	0,063"	25,6	10	8"		315		

Normas: DIN 5265, ISO 2380, UNE 16516, GGG-S-121E, ANSI/ASME B107.600

*Momento mínimo torsor de ensayo (Nm) según la norma DIN 5265.

ELECTRICISTA 1000V

mm



DIN 5265


COD	A	B	*Nm	Ø1(mm)	Ø2(mm)	L1	L2	L3	Ø3(mm)
76730	2,5	0,4	0,4			60	75	135	22
76731	3	0,7	4,4	6,1				175	16
76651		0,5				100			
76652	4	0,8	2,6	5,4	7	125		230	
76653	5	1	5,5	6,4	8,8	150	105	255	31
76654	6	1,2	9,4	7,8	11				8
76732	8		11,5	9,4	12,3	175	115	290	
76733	10	1,6	25,6	11,4	15	200		315	35

Normas: DIN 5265, ISO 2380, UNE 16516, GGG-S-121E, ANSI/ASME B107.600

*Momento mínimo torsor de ensayo (Nm) según la norma DIN 5265.

Longitud de la varilla sin aislamiento: 18mm max.

Inch.



DIN 5265


COD	A	B	*Nm	Ø1(mm)	Ø2(mm)	L1	L2	L3	Ø3(mm)
75172	3/32"	0,016"	0,4			2"	75	135	22
75173	1/8"	0,02"	0,7	4,4	6,1			175	16
75174						4"			
75175	5/32"	0,032"	2,6	5,4	7	5"		230	
75176	3/16"	0,04"	5,5	6,4	8,8	6"	105	255	31
75177	1/4"	0,046"	9,4	7,8	11				8
75178	5/16"		11,5	9,4	12,3	7"	115	290	
75179	25/64"	0,063"	25,6	11,4	15	8"		315	35

Normas: DIN 5265, ISO 2380, UNE 16516, GGG-S-121E, ANSI/ASME B107.600

*Momento mínimo torsor de ensayo (Nm) según la norma DIN 5265.

Longitud de la varilla sin aislamiento: 18mm max.

PHILIPS




DIN 5262

COD	*Nm	Ø1(mm)	L1	L2	Ø2(mm)		
66897	PH-0	1	3	60	75	135	22
66898	PH-1	3,5	4	100	105	205	31
66899	PH-2	8,2	5	125		230	8
66900	PH-3	19,5	6	150	115	265	35
67131	PH-4	38	10	200		315	6

Normas: DIN 5262, UNE 16520-1:2001, ISO 8764-1:1999

*Momento mínimo torsor de ensayo (Nm) según norma DIN 5262.

PHILIPS




COD		*Nm	HEX 1/16"	HEX 3/16"	L1	L2	L	Ø1	
67053	PH-1	3,5	5	-	100	105	205	31	8
66901	PH-2	8,2	6		125		243		1
66902	PH-3	19,5	8	11	150	118	268	35	6
67054	PH-4	38			200		318		

Normas: DIN 5262, UNE 16520-1:2001, ISO 8764-1:1999

*Momento mínimo torsor de ensayo (Nm) según norma DIN 5262.

PHILIPS 1000V




COD		*Nm	Ø1	Ø2	L1	L2	L	Ø3	
76655	PH-0	1	4,4	5	60	75	135	22	16
76656	PH-1	3,5	6,4	8	100		205	31	8
76657	PH-2	8,2	7,4	9,6	125		230		1
76658	PH-3	19,5			150	118	268	35	6
76735	PH-4	38	9,4	12,3	200		318		

Normas: DIN 5262, UNE 16520-1:2001, ISO 8764-1:1999

*Momento mínimo torsor de ensayo (Nm) según norma DIN 5262.

Longitud de la varilla sin aislamiento: 18mm max.


POZIDRIV



COD		*Nm	Ø1	L1	L2	L	Ø2	
66907	PZ-0	1	3	60	75	135	22	16
66908	PZ-1	3,5	5	100		205	31	8
66909	PZ-2	8,2	6	125		230		1
66910	PZ-3	19,5	8	150	118	268	35	6
67064	PZ-4	38	10	200		318		

Normas: DIN 5262, UNE 16520-1:2001, ISO 8764-1:1999

*Momento mínimo torsor de ensayo (Nm) según norma DIN 5262.




COD		*Nm	HEX 1/16"	HEX 3/16"	L1	L2	L	Ø1	
67167	PZ-1	3,5	5	-	100		215	8	
66911	PZ-2	8,2	6		125	115	240	35	1
66912	PZ-3	19,5	8	11	150		265	6	
67168	PZ-4	38			200		315		

Normas: DIN 5262, UNE 16520-1:2001, ISO 8764-1:1999

*Momento mínimo torsor de ensayo (Nm) según norma DIN 5262.

POZIDRIV 1000V




COD		*Nm	Ø1	Ø2	L1	L2	L	Ø3	
76659	PZ-0	1	4,4	5	60	75	135	22	16
76660	PZ-1	3,5	6,4	8	100		205	31	8
76661	PZ-2	8,2	7,4	9,6	125		230		1
76662	PZ-3	19,5			150	118	268	35	6
76736	PZ-4	38	9,4	12,5	200		318		

Normas: DIN 5262, UNE 16520-1:2001, ISO 8764-1:1999

*Momento mínimo torsor de ensayo (Nm) según norma DIN 5262.

Longitud de la varilla sin aislamiento: 18mm max.


TORX



COD		Ø1(mm)	L1(mm)	L2(mm)	L(mm)	Ø2(mm)		
66917	T-6							
66918	T-7	3	50		125			
66919	T-8							
66920	T-9							
66921	T-10	4	75		150	22	16	
66922	T-15							
66923	T-20				175			1
66924	T-25	5	100		205			
66925	T-27	6	115	105	220	31	8	
66926	T-30				230			
66927	T-40	7	125		240			
67183	T-45	8	150	115	265	35	6	
67184	T-50	10	175		290			


PUNTA ESFERA

mm




COD	HEX 1(mm)	L1(mm)	L2(mm)	L(mm)	Ø1(mm)		
66928	2,5						
66929	3	75		150	22	16	
66930	4						
66931	5	100		175			1
66932	6	125	105	205	31	8	
66933	8			230			
67090	10	150	115	265	35	6	

Inch.



COD	HEX 1	L1(mm)	L2(mm)	L(mm)	Ø1(mm)		
55439	3/32"						
55440	1/8"	3"		150	22	16	
55441	5/32"						
55442	3/16"	4"		175			1
55443	1/4"	5"	105	205	31	8	
55444	5/16"			230			
55445	25/64"	6"	115	268	35	6	


ROBERTSON



COD	mm	Ø1(mm)	L1(mm)	L2(mm)	L(mm)	Ø2(mm)		
66934	1 2,4	5	100	75	175	22	16	
66935	2 2,8		125	105	230	31	8	1
66936	3 3,4	6	150		255		6	

CARROCERO

mm




COD	A	B	*Nm	Ø1(mm)	L1(mm)	L2(mm)	L(mm)	Ø2(mm)		
66937	5,5	1,2	5,5	5,5	25	60	85	31	20	1

Normas: DIN 5265, ISO 2380, UNE 16516, GGG-S-121E, ANSI/ASME B107.600
*Momento mínimo torsor de ensayo (Nm) según la norma DIN 5265.

CARROCERO

Inch.



COD	A	B	*Nm	Ø1(mm)	L1	L2	L	Ø2(mm)		
55447	1"	0,046"	5,5	5,5	1"	60	85	31	20	1

Normas: DIN 5265, ISO 2380, UNE 16516, GGG-S-121E, ANSI/ASME B107.600

*Momento mínimo torsor de ensayo (Nm) según la norma DIN 5265.

COD		*Nm	Ø1(mm)	L1	L2	L	Ø2(mm)		
67190	PH-1	-	3,5	5					
66938	PH-2	-	8,2	5,5	25	60	85	31	20
67191	-	PZ-1	3,5	5					
66939	-	PZ-2	8,2	6					

Normas: DIN 5262, UNE 16520-1:2001, ISO 8764-1:1999

*Momento mínimo torsor de ensayo (Nm) según norma DIN 5262.

PORTA-TORNILLOS MAGNÉTICOS



Para trabajar con tornillos férricos



Para trabajar con tornillos Inox



COD	Ø	
66054	3mm	66420, 66421, 66422, 66438, 66456, 67149, 66886, 66887, 66897, 66907
66052	5mm	66423, 66424, 76620, 76621, 76622, 66439, 76628, 73738, 66457, 76633, 66888, 66889, 76730, 76731, 76651, 76652, 66898, 76655, 66908, 76659
66053	6mm	66425, 76623, 76624, 66440, 76629, 76630, 66458, 76634, 76635, 66890, 66891, 66892, 76653, 76654, 66899, 76656, 76657, 66909, 76660, 76661

EXPOSITORES Y SETS



B



C



1000V 4 PCS.

COD	pcs.		COD	pcs.	
A-76987	1	PH0	A-76984	1	PZ0
B-76988		PH1	B-76985		PZ1
C-76989		PH2	C-76986		PZ2
		PH3			PZ3

5 PCS.

COD	pcs.		COD	pcs.	
A-69912	1	5,5x125	A-69109	1	3x80
B-66995		3x100	B-69125		4x100
C-68495		5x150	C-69126		5,5x125
		PH1			6,5x150
		PH2			8x200

COD	pcs.		COD	pcs.	
A-69142	1	3x60	A-69703	1	PH0
B-69143		3x100	B-69714		PH1
C-69144		4x125	C-69718		PH2
		5x150			PH3
		5x200			PH4

COD	pcs.		COD	pcs.	
A-69720	1	PZ0	A-55536	1	2,5x60
B-69723		PZ1	B-55537		3x100
C-69727		PZ2	C-55538		4x125
		PZ3			5x150
		PZ4			8x175

EXPOSITORES Y SETS

A



B



C



COD pcs.

A-55542	1	PH0	
B-55543		PH1	
C-55544		PH2	
		PH3	
		PH4	

COD pcs.

A-55545	1	PZ0	
B-55546		PZ1	
C-55547		PZ2	
		PZ3	
		PZ4	

1000V 5 PCS.

COD pcs.

A-76960	1	PH0	
B-76961		PH1	
C-76962		PH2	
		PH3	
		PH4	

6 PCS.

COD pcs.

A-69913 B-66996 C-68496	1	3x60	
		3x100	
		5x150	
		3x100	
		PH1	
		PH2	

COD pcs.

A-55530 B-55531 C-55532	1	3x80	
		4x100	
		5,5x125	
		6,5x150	
		8x200	
		10x200	

COD pcs.

A-55551 B-55552 C-55553	1	4x100	
		5,5x125	
		6,5x150	
		PH1	
		PH2	
		PH3	

COD pcs.

A-55548 B-55549 C-55550	1	4x100	
		5,5x100	
		6,5x125	
		PZ1	
		PZ2	
		PZ3	

1000V 6 PCS.

COD pcs.

A-76680 B-76681 C-76682	1	3x100	
		4x125	
		5x150	
		PH0	
		PH1	
		PH2	

COD pcs.

A-76972 B-76973 C-76974	1	2,5x60	
		3x100	
		4x125	
		5x150	
		6x150	
		8x175	

COD pcs.

A-76954 B-76955 C-76956	1	3x100	
		4x125	
		5x150	
		6x150	
		8x175	
		10x200	

COD pcs.

A-76966 B-76967 C-76968	1	2,5x60	
		3x100	
		4x125	
		5x150	
		PH1	
		PH2	

COD pcs.

A-76942 B-76943 C-76944	1	3x100	
		4x125	
		5x150	
		PH0	
		PH1	
		PH2	

COD pcs.

A-76951 B-76952 C-76953	1	3x100	
		4x125	
		5x150	
		PZ0	
		PZ1	
		PZ2	

EXPOSITORES Y SETS

A



B



C



COD **pcs.**

A-76975 B-76976 C-76977	1	3x100	
		4x125	
		6x150	
		PH1	
		PH2	
		PH3	

COD **pcs.**

A-76969 B-76970 C-76971	1	3x100	
		4x125	
		6x150	
		PZ0	
		PZ1	
		PZ2	

7 PCS.

COD **pcs.**

A-55554 B-55555 C-55556	1	T10	
		T15	
		T20	
		T25	
		T27	
		T30	
		T40	

COD **pcs.**

A-55557 B-55558 C-55559	1	T6	
		T8	
		T10	
		T15	
		T20	
		T25	
		T30	

8 PCS.

COD **pcs.**

A-69914 B-66997 C-68497	1	3x100	
		4x125	
		5,5x125	
		6,5x150	
		PH0	
		PH1	
		PZ1	
		PZ2	

COD **pcs.**

A-69127 B-69128 C-69129	1	3x80	
		4x100	
		5,5x100	
		5,5x125	
		6,5x125	
		8x150	
		8x200	
		10x200	

COD **pcs.**

A-69158 B-69159 C-69168	1	2,5x60	
		3x100	
		4x125	
		5x150	
		5x200	
		6x150	
		8x175	
		10x200	

COD **pcs.**

A-55533 B-55534 C-55535	1	3x80	
		4x100	
		5,5x100	
		5,5x125	
		6,5x125	
		8x150	
		8x200	
		10x200	

COD **pcs.**

A-55539 B-55540 C-55541	1	2,5x60	
		3x100	
		4x125	
		5x150	
		5x200	
		6x150	
		8x175	
		10x200	

COD **pcs.**

A-55560 B-55561 C-55562	1	3x80	
		4x100	
		5,5x125	
		6,5x150	
		PH0	
		PH1	
		PH2	
		PH3	

1000V 8 PCS.

COD **pcs.**

A-76683 B-76684 C-76685	1	3x100	
		4x125	
		5x150	
		6x150	
		PH1	
		PH2	
		PZ1	
		PZ2	

COD **pcs.**

A-76963 B-76964 C-76965	1	2,5x60	
		4x125	
		5x150	
		6x150	
		PH0	
		PH1	
		PH2	
		PH3	

EXPOSITORES Y SETS



B



C



1000V 8 PCS.

COD	pcs.		COD	pcs.	
A-76981	1	2,5x60	A-76948	1	2,5x60
B-76982		3x100	B-76949		3x60
C-76983		4x125	C-76950		4x125
		6x150			5x150
		PH0			6x150
		PH1			PZ0
		PH2			PZ1
		PH3			PZ2

COD	pcs.		COD	pcs.	
A-76978	1	3x100	A-76957	1	PH0
B-76979		4x125	B-76958		PH1
C-76980		5x125	C-76959		PH2
		6x150			PH3
		PH0			PZ0
		PH1			PZ1
		PH2			PZ2
		PH3			PZ3

COD	pcs.	
A-76945	1	3x100
B-76946		4x125
C-76947		5x150
		6x150
		PH1
		PH2
		PZ1
		PZ2

150 PCS.

COD	pcs.	
66992	10	5,5x100
		6,5x125
		8x150
		3x60
		3x100
		4x125
		5x150
		6x150
		3x100
		PH0
		PH1
		PH2
		PZ0
		PZ1
		PZ2

60 PCS.

COD	pcs.	
66993	6	5,5x100
	5	6,5x125
		8x150
	7	3x100
		4x125
		5x150
	6	PH1
		PH2
		PZ1
		PZ2